

Garant**DCGW 11T308, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265442 G
GTIN	4045197895639
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Opremljeno z 2 reziloma.

Zvrst: BU7220

Posnetje roba rezalnih robov: G

Globina reza a_p : 0,03 - 0,12 mmPodajanje f : 0,04 - 0,12 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 160 m/min**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	BU7220
Rezalni material	CBN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 160 m/min

Podajanje f	0,04 - 0,12 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a _p	0,03 - 0,12 mm
Posnetje roba rezalnih robov	G
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGW 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		