

**Sveder za beton iz karbidne trdine, Ø: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	786000 18
GTIN	4002395358434
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

Udarni in vrtni sveder z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine. Z zamaknjenim držalom.

Uporaba:

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko. S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Ø držala	10 mm
Delovna dolžina	100 mm
Ø	18 mm
Celotna dolžina	160 mm
Rezalni material	HM
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

