

**Sveder za beton iz karbidne trdine, Ø svedra: 5,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	786000 5,5
GTIN	4002395332052
Razred artikla	76G

**Opis****Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

**Udarni in vrtni sveder** z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

**Uporaba:**

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko. S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Držalo: cilindrično držalo

Dolžina spirale: 50 mm

celotna dolžina: 85 mm

Ø držala: 5,5 mm

**Tehnični opis**

Dolžina spirale	50 mm
Ø svedra	5,5 mm
celotna dolžina	85 mm
Število rezil Z	2
Ø držala	5,5 mm
Rezalni material	HM
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen