


Garant
XOMT060310ZZER, HB4420, Tip: S


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212852 S
GTIN	4045197625731
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,4 mm
Tip	S
Radij rezila	1 mm
Debelina ploščice S	3.18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XOMT060310ZZER
Zvrst	HB4420
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,6 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm

Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Prevleka	PVD
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Inconel	primerno	30 m/min	S
mokro maks.	primerno		