



Montažne klešče za razcepne obroče, Tip: G2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719950 G2
GTIN	4003773231073
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase. Ravni, posneti konici, ki se prilegata izvrtinam v prijemalnih obročih. Z odpiralno vzmetjo; G0 z nastavitvenim vijakom.

Uporaba:

Za **prijemalne obroče** (obroči za gredi brez utorov).

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Uporaba klešč za varnostne obroče: Obroči za gredi brez utorov

celotna dolžina: 140 mm

Ø konice: 1,3 mm

za Ø gredi: 5 – 13 mm

Tehnični opis

Ø konice	1,3 mm
za Ø gredi	5 – 13 mm
celotna dolžina	140 mm
Standard	DIN ISO 5743

Uporaba klešč za varnostne obroče	Obroči za gredi brez utorov
Oblika čeljusti	ravne
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo
Površina	Klešče črno atramentirane, glava polirana
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo	da (vel. G0 z nastavitvenim vijakom)
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče