

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 2.1/16-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130050 2.1/16-16
GTIN	4062406000097
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo □	32 mm
Število vpenjalnih utorov	6
Ø navoja	52,387 mm
Korak navoja	1,588 mm
Rezalni material	HSS
Ø držala D _s	40 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Korakov na colo	16
Ø osnovne izvrtine	51 mm
Število rezil Z	6
Globine navoja	78,58 mm
Vrsta navoja	UNS
Velikost navoja	2.1/16-16 UNS

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	2B
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri