

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, MF:
M38X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130001 M38X0,35
GTIN	4062406002947
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
Celotna dolžina L	200 mm
Globine navoja	114 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX

Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
4-kotno držalo □	24 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	37,65 mm
Korak navoja	0,35 mm
Ø navoja	38 mm
Ø držala D _s	32 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M38x0,35
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri