

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, neprevlečeni, MF:
M36X1,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130001 M36X1,75
GTIN	4062406002848
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	34,25 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

Kakovost	6H +0,20
Korak navoja	1,75 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	22 mm
Globine navoja	108 mm
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	36 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D _s	28 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M36×1,75
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri