

Garant**Strojni navojni svedri za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M2,5X0,45****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M2,5X0,45
GTIN	4062406004033
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	0,45 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

Kakovost	6H +0,20
Celotna dolžina L	50 mm
Globine navoja	7,5 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	2,05 mm
Ø držala D _s	2,8 mm
Ø navoja	2,5 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M2,5×0,45
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri