

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, MF: M22X0,5****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 130005 M22X0,5 |
| GTIN                  | 4062406005276  |
| Razred artikla        | 10N            |

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Globine navoja          | 66 mm      |
| Ø osnovne izvrtine      | 21,5 mm    |
| Število rezil Z         | 3          |
| Celotna dolžina L       | 140 mm     |
| Ø držala D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| 4-kotno držalo □        | 14,5 mm    |
| Kakovost                | ISO 1 4H   |
| Kakovost                | ISO 1X 4HX |
| Kakovost                | ISO 2 6H   |
| Kakovost                | ISO 2X 6HX |
| Kakovost                | 6H +0,05   |
| Kakovost                | ISO 3 6G   |
| Kakovost                | ISO 3X 6GX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kakovost                   | 7H  |
| Kakovost                   | 7HX   |
| Kakovost                   | 7G  |
| Kakovost                   | 7GX   |
| Kakovost                   | 6H +0,10  |
| Kakovost                   | 6H +0,20  |
| Korak navoja               | 0,5 mm  |
| Rezalni material           | HSS E   |
| Ø navoja                   | 22 mm   |
| Standard                   | DIN 376   |
| Število vpenjalnih utorov  | 3   |
| Vrsta navoja               | M   |
| Velikost navoja            | M22×0,5   |
| Prevleka                   | TiN   |
| Kot profila                | 60 stopinj  |
| Standard za navoje         | DIN 13  |
| Oblika presekanega dela    | B   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini             |
| Smer rezanja               | desne   |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |