

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, MF: M1,8X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M1,8X0,35
GTIN	4062406003913
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

Kakovost	6H +0,20
Število rezil Z	2
Globine navoja	5,4 mm
Ø držala D _s	2,5 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Ø navoja	1,8 mm
Korak navoja	0,35 mm
Ø osnovne izvrtine	1,45 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M1,8×0,35
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri