

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, MF: M3,5X0,35****Podatki za naročanje**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 130005 M3,5X0,35 |
| GTIN                  | 4062406004064    |
| Razred artikla        | 10N              |

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Korak navoja              | 0,35 mm    |
| Rezalni material          | HSS E      |
| Ø osnovne izvrtine        | 3,15 mm    |
| Število vpenjalnih utorov | 3          |
| Število rezil Z           | 3          |
| Ø držala D <sub>s</sub>   | 4 mm       |
| Ø navoja                  | 3,5 mm     |
| 4-kotno držalo □          | 3 mm       |
| Celotna dolžina L         | 56 mm      |
| Globine navoja            | 10,5 mm    |
| Kakovost                  | ISO 1 4H   |
| Kakovost                  | ISO 1X 4HX |
| Kakovost                  | ISO 2 6H   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kakovost                   | ISO 2X 6HX  |
| Kakovost                   | 6H +0,05  |
| Kakovost                   | ISO 3 6G  |
| Kakovost                   | ISO 3X 6GX  |
| Kakovost                   | 7H  |
| Kakovost                   | 7HX   |
| Kakovost                   | 7G  |
| Kakovost                   | 7GX   |
| Kakovost                   | 6H +0,10  |
| Kakovost                   | 6H +0,20  |
| Standard                   | DIN 376   |
| Vrsta navoja               | M   |
| Velikost navoja            | M3,5×0,35   |
| Prevleka                   | TiN   |
| Kot profila                | 60 stopinj  |
| Standard za navoje         | DIN 13  |
| Oblika presekanega dela    | B   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini             |
| Smer rezanja               | desne   |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |