

**Garant****Strojni navojni svedri za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M28X3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M28X3
GTIN	4062406005832
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Standard	DIN 376
Korak navoja	3 mm
Globine navoja	84 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G

Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Število vpenjalnih utorov	4
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	28 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	25 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M28×3
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri