

Garant**Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM, ALTiX, UNF: 7/16-20****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 138010 7/16-20 |
| GTIN | 4045197901774 |
| Razred artikla | 111 |

Opis**Izvedba:**

Univerzalni navojni sveder GARANT Master Tap, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.

- **Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.**
- **Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.**
- **Posebna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.**

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|-------------|
| Standard | DIN 374 |
| Korak navoja | 1,27 mm |
| Vrsta navoja | UNF |
| Rezalni material | HSS E PM |
| Korakov na colo | 20 |
| Velikost navoja | 7/16-20 UNF |
| Globine navoja | 27,78 mm |
| Celotna dolžina L | 100 mm |
| 4-kotno držalo □ | 6,2 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 9,9 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Število rezil Z | 3 |
| Ø navoja | 11,11 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Ø držala D _s | 8 mm |
| Serija | Master Tap |
| Prevleka | AlTiX |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Kakovost | 2BX |
| Oblika prisekanega dela | C |
| Kot spirale | 40 stopinj |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 30 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 35 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 20 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 25 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 12 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 8 m/min | P |

| | | | |
|------------------------------|----------|----------|---|
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 10 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 8 m/min | M |
| GG(G) | primerno | 20 m/min | K |
| CuZn | primerno | 20 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |