


LINDSTRÖM

**Koničaste klešče za elektronike, Celotna dolžina: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726140 150
GTIN	7314150103249
Razred artikla	73M

**Opis****Izvedba:**

Ozke oblike s tankimi čeljustmi. Zunanji robovi čeljusti so zaobljeni. Skoznji precizni členek z zelo dolgim vodilom za visoko stabilnost pri minimalnem trenju. Glava in členek sijajno polirana. **ESD primerne**, ergonomično oblikovane **dvokomponentne** prevleke ročajev. Patentirana odpiralna vzmet zmanjša upor pri zaprtju klešč. Zaradi tega se lahko sila na obdelovanec natančno prilagodi potrebam.

Ovalne čeljusti, znotraj gladke.

**Material:**

Visokozmogljivo orodno jeklo, kovane v utopu.

**Tehnični opis**

Širina glave	9,6 mm
celotna dolžina	150 mm
Dolžina čeljusti	20 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, čeljusti znotraj gladke

Izvedba čeljusti	znotraj gladke
Ročaj	Dvokomponentna prevleka ročajev
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (45–48 HRC)
Material	Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje
Površina	zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Polokrogle klešče