

LINDSTRÖM

**Stranske ščipalne klešče za elektronike, ovalna glava, FW, Celotna dolžina: 140mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726000 140
GTIN	7314150103133
Razred artikla	73M

**Opis****Izvedba:**

Ozka oblika s precizno brušenimi in induktivno kaljenimi rezili (63–65 HRC). Črna površina za zmanjšanje odboja svetlobe. Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil. **Primerne za ESD**, ergonomično oblikovana **dvokomponentna** prevleka ročajev.

Patentirana odpiralna vzmet zmanjša upor pri zapiranju klešč. Zato je vsa moč na voljo za rezanje.

**Material:**

Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje, kovane v utopu, brunirane.

**Tehnični opis**

Za rezanje bakrene žice do Ø	0,3 - 1,6 mm
Širina glave	13 mm
celotna dolžina	140 mm
Dolžina rezila	12,5 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	FW
Material	Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje
Oblika glave	ovalna

Ročaj	Dvokomponentna prevleka ročajev
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC)
Površina	črno brunirane
Značilnost blagovnega imena	FW
z odpiralno vzmetjo	da
nastavljiv precizni vijačni členek	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče