

Garant**Strojni navojni svedri za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M48X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M48X0,75
GTIN	4062406007072
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	144 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Korak navoja	0,75 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX

Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Ø držala D _s	36 mm
Ø osnovne izvrtine	47,25 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	48 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M48x0,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri