

**VBW****Ščipalne klešče za betonsko železo, Celotna dolžina: 950mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	737200 950
GTIN	4005887426901
Razred artikla	73L

**Opis****Izvedba:**

Specialna robustna ščipalna glava s prestavo za rezanje armaturnih mrež. V utopu kovan vmesni kos z nastavitvenim vijakom za natančno nastavljanje nožev, prikovan omejevalni nastavek, lakirana cevna ročaja z večkomponentno prevleko.

**Uporaba:**

Za rezanje podlog iz gradbenega jekla in okroglih jekel natezne trdnosti do 1600 N/mm<sup>2</sup>.

**Material:**

Rezalna glava iz specialnega orodnega jekla, rezila so dodatno induktivno kaljena.

**Rezervni del:**

Nadomestna rezalna glava art. 737210. Nadomestni vijak art. 737220. Nadomestni nastavitveni vijak art. 737230.

**Napotek:**

Za rezanje  $\varnothing$  8 mm/48 HRC je potrebno večkrat prestaviti.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	950 mm
za enojne palice do 48 HRC oz. 1600 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
za dvojne palice do 40 HRC oz. 1200 N/mm <sup>2</sup>	2×8 mm
za enojne palice do 40 HRC oz. 1200 N/mm <sup>2</sup>	9 mm
za enojne palice do 19 HRC oz. 800 N/mm <sup>2</sup>	11 mm
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

---

**Pribor**

Garnitura nadomestnih vijakov, z maticami3-delne Tip 950	737220 950
Nadomestna glava, kompletno z vijakom za nastavljanje nožev Celotna dolžina 950 mm	737210 950
Nadomestni nastavitveni vijak z matico Tip 950	737230 950