

Garant**Rezalec za cevi iz umetne mase****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	818160
GTIN	4045197675866
Razred artikla	81C

Opis**Izvedba:**

Telo orodja iz aluminijeve tlačne litine s 3 vodilnimi valjčki, od tega je en valjček prestavljiv (po 1 položaj za cevi do 110 mm in od 110–127 mm) za optimalno prilagoditev na Ø cevi.

Hitro nastavljanje vretena po principu raglje in vzmetnega povratnega vleka. Ergonomično oblikovan ročaj. Rezalno kolesce s prevleko PTFE proti oprijemanju za lažje delo zlasti pri debelostenskih ceveh iz umetne mase. Odstranljiv ročni odstranjevalec zarobka z rezilom S20 s **prevleko TiN**.

Uporaba:

Za rezanje cevi iz PE, PP, VPE, PB in PVDF. **Z uporabo drugega rezalnega kolesca je primeren tudi za rezanje bakrenih, aluminijastih ali tankostenskih INOX cevi**(opcijsko).

Rezervni del:

Nadomestna rezalna kolesca za cevi iz umetne mase in kompozitnih materialov art. 818170 ter za baker, aluminij in INOX art. 818175.

Ø rezalnega kolesca: 51 mm

Širina rezalnega kolesca: 11 mm

Izvertina rezalnega kolesca: 8 mm

za zunanji Ø cevi: 50 - 127 mm

Tehnični opis

Ø rezalnega kolesca	51 mm
za zunanji Ø cevi	50 - 127 mm
Širina rezalnega kolesca	11 mm

Izvertina rezalnega kolesca	8 mm
Število vodilnih valjčkov	3
Število rezalnih kolesc	1
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Nadomestno rezalno kolesce za cevi iz umetne mase in kompozitne cevi	818170
Nadomestno rezalno kolesce za baker / aluminij / Inox	818175
Univerzalni strugalnik, dvokomponentni ročaj s 3 rezili (S10, S20, S35)	838410