



Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo brez kanalov za notranje hlajenje, desni, Tip: SET09



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Razred artikla	29W

Opis

Izvedba:

Brez notranjega hlajenja.

Obseg dobave:

V kovčku iz umetne mase.

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	S16Q SCLCR09
ISO-oznaka držala	S25R SCLCR09
ISO-oznaka držala	S20R SCLCR09
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	20 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	25 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	28 mm

Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Višina vpenjanja L ₂	18 mm
Višina vpenjanja L ₂	23 mm
Srednji premik L ₃	10,7 mm
Srednji premik L ₃	10,5 mm
Srednji premik L ₃	14,5 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500