

Garant**Strojni navojni svedri za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M4X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M4X0,35
GTIN	4062406004095
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

Ø držala D _s	4,5 mm
Korak navoja	0,35 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	4 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	12 mm
Ø osnovne izvrtine	3,65 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	63 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M4×0,35
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri