



**VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC: 10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1156 10
GTIN	4045197908667
Razred artikla	GGN

**Opis**
**Izvedba:**

Za **grobno in gladilno rezkanje**.

Do  $0,7 \times D$  v polno **pri najvišjih vrednostih podajanja** in zelo mirnem teku.

**Kot art. 203056.**

**Tehnični opis**

Širina posnetja vogala pri $45^\circ$	0,3 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Ø sprostitve $D_1$	9,5 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Toleranca nazivnega Ø	0/−0,03
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6

Dolžina rezil $L_c$	22 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	10 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitutvijo	40 mm
Število zob $Z$	4
Kot spirale	38 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Vsebina	5
Serija	Pro Steel
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	0,25×D pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	M
GG(G)	primerno	250 m/min	K
Uni	primerno		

mokro maks.	primerno
mokro min.	pogojno primerno
suho	primerno
Zrak	primerno

---

**Pribor**

VHM groborezni rezkar HOLEX Pro SteelHPC Ø DC 10 mm

203056 10