

HOLEX**Rezkar iz karbidne trdine, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1296 6,5
GTIN	4045197907912
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Kot art. 202296.**Tehnični opis**

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Oblika držala	HB
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Celotna dolžina L	63 mm
Dolžina rezil L _c	16 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,04 mm
Ø rezila D _c	6,5 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Število zob Z	3

Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
\varnothing držala D_s	8 mm
Toleranca nazivnega \varnothing	e8
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Vsebina	5
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Al $> 10\%$ Si	pogojno primerno	160 m/min	N
Jeklo $< 500 \text{ N/mm}$	primerno	100 m/min	P
Jeklo $< 750 \text{ N/mm}$	primerno	80 m/min	P
Jeklo $< 900 \text{ N/mm}$	primerno	70 m/min	P
Jeklo $< 1100 \text{ N/mm}$	primerno	50 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	primerno	60 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	pogojno primerno	40 m/min	M
GG(G)	primerno	75 m/min	K
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Zrak

primerno

Pribor

VHM rezkar Ø e8 DC 6,5 mm

202296 6,5