

Garant**Univerzalni mali rezalec za cevi****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	818100
GTIN	4045197595638
Razred artikla	81C

Opis**Izvedba:**

Ekstremno robustna izvedba za največje obremenitve. Čist in zanesljiv rez zaradi 4 vodilnih valjčkov, razporejenih v vrsto.

Osnovno telo iz magnezijeve tlačne litine. Z nadomestnim rezalnim kolescem art. 818110.

Prednosti:

Dolga življenjska doba zaradi rezalnega kolesca s **prevleko TiN**. Neutrudljivo in hitro delo zaradi:

- **Ergonomično oblikovanega ročaja.**
- **Lahke izvedbe.**
- **Iglično uležajeni vodilni valjčki in rezalno kolesce.**
- **Odstranljiv ročni odstranjevalec zarobka z rezilom S20 s prevleko TiN.**

Uporaba:

Večfunkcijska uporaba za rezanje cevi iz VA, aluminija, medenine in bakra.

Tehnični opis

Izvertina rezalnega kolesca	4,85 mm
Ø rezalnega kolesca	19 mm
Širina rezalnega kolesca	6,2 mm
za zunanji Ø cevi	3 - 35 mm
Masa	335 g
Dolžina	165 mm

Širina	65 mm
Višina	40 mm
Število vodilnih valjčkov	4
Število rezalnih kolesc	1
Za cevi iz	medenina
Za cevi iz	Baker
Za cevi iz	Aluminij
Za cevi iz	VA
s funkcijo raglje	ne
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm	814920 35
Zatiči za kolesca	819630
Nadomestno rezalno kolesce	818110
Garnitura vodilnih valjčkov z igličnim ležajem 16-delna	818025