


**HOLEX****Torusni rezkar HOLEX Pro Steel VHM HPC, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 20/4,0mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1357 20/4,0
GTIN	4045197909329
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**Toleranca: Radij rezila  $R_1 = \pm 0,03$  mm.

Rezkarji HPC z različno zaokrožitvijo rezalnih robov za vse radialne prehode.

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

**Kot art. 206357.****Tehnični opis**

Radij rezila $R_1$	4 mm
Ø sprostivke $D_1$	19,5 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 900$ N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostivjo	54 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 900$ N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Celotna dolžina $L$	104 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Dolžina rezil $L_c$	38 mm
Ø držala $D_s$	20 mm

Število zob Z	4
Ø rezila D <sub>c</sub>	20 mm
Kot spirale	38 stopinj
Vsebina	5
Serija	Pro Steel
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	0/-0,03
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	0,3×D pri robljenju
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	M
GG(G)	primerno	250 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.	pogojno primerno
suho	primerno
Zrak	primerno

---

## Pribor

Torusni rezkar HOLEX Pro Steel VHMHPC Ø DC / R1 20/4,0  
mm

206357 20/4,0