


ROTHENBERGER

Naprava za dvojno robljenje, kompletna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	820900
GTIN	4004625260135
Razred artikla	86B

Opis

Izvedba:

Telo naprave je iz jeklene litine, z 2 vpenjalnima škornjema, 5 vložki za robljenje (4,75 – 10 mm) ter 1 pritisknim nastavkom 90°. Naprava se lahko vpne v vsak običajni primež.

Vpenjalni škornji za \varnothing cevi 4,75; 5; 6; 8; 9 in 10 mm. Ena stran ravna za robove 180°, druga stran ugreznjena za robove 90°.

Vložki za robljenje za \varnothing cevi 4,75-5; 6; 8; 9 in 10 mm za rob oblike F in E. **Pritisni kos 90°** za rob oblike D in E.

Uporaba:

Za standardne dvojne robove (DIN 74234) za zavorne in hladilne cevovode itd., za hidravliko in pnevmatiko. Za brezšivne vlečene jeklene cevi in dvostenske valjane cevi.

Primerno za :

Rob oblike D-E-F po DIN 74234.

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Naprava za robljenje
---------------	----------------------

Pribor

Pritisni nastavek Tip 1652	820950 1652
----------------------------	-------------

Vpenjalni škorenj, par Tip M	820970 M
Nastavek za robljenje, metrični Tip 8	820930 8
Nastavek za robljenje, metrični Tip 6	820930 6
Nastavek za robljenje, metrični Tip 10	820930 10
Nastavek za robljenje, metrični Tip 4,75/5	820930 4,75/5
Nastavek za robljenje, metrični Tip 9	820930 9