

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M2X0,2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130006 M2X0,2
GTIN	4062406007492
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

Korak navoja	0,2 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Celotna dolžina L	45 mm
Ø osnovne izvrtine	1,8 mm
Globine navoja	6 mm
Standard	DIN 371
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	2,8 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	2 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M2×0,2
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri