

**Garant****Momentni ključ z dvosmerno ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 500Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	656050 500
GTIN	4045197542519
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Priročen in zelo kompakten, enoročni momentni ključ, nastavljen preko skale; samodejna sprožitev. Zelo velika natančnost ponovitve, saj so uporabljeni le najkakovostnejši materiali, obrabljivi deli, kot je je tlačna vzmet, pa so specialno predhodno obdelani oz. izbrani. Dvosmerna raglja omogoča zatezanje v desno ali levo smer.

Klik ob sprožitvi, katerega slišimo in občutimo v roki, zagotavlja posebej udobno in natančno nastavljanje želenega zateznega momenta.

Fiksno vgrajena **raglja s skoznjim 4-kotnikom – za zatezanje v desno in levo.**

**Merilne enote:** Nm

**Funkcija:**

Ključ sprožitev signalizira, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

**Uporaba:**

Za srednje in večje serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

Od prikazane vrednosti **le pri zatezanju v desno:**  $\pm 3 \%$ .

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Napotek:**

Umerjanje je mogoče samo pri uporabi zategovanju v desno.

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

**Tehnični opis**

Maksimalni vrtilni moment	500 Nm
Prikazovalnik	analogni
Masa	5500 g
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Delitev skale, 1 črtica =	2,5 Nm
Območje vrtilnega momenta	200 - 500 Nm
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Celotna dolžina L	1021 mm
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Preklop odčitavanja	Nm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l <sub>3</sub> ]	900 mm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Povratne informacije	izklopilno
Standard	DIN EN ISO 6789
Kalibriranje	O1
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)

Vrsta izdelka

Momentni ključ z dvosmerno ragljo

**Storitve**DAkkS-kalibriranje Momentni ključ Maksimalni vrtilni  
moment 1000 Nm

020020 1000

Kalibriranje momentnega ključa Maksimalni vrtilni  
moment 1000 Nm

020010 1000

**Pribor**

Nadomestna garnitura za raglje Pogonski 4-kotnik 3/4 col

656051 3/4