

Garant**Momentni ključ z digitalnim prikazovalnikom, Maksimalni vrtilni moment: 200Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	656650 200
GTIN	4045197683298
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Priročen in zelo kompakten, enoročni momentni ključ, samodejna sprožitev. Nastavitev prek digitalnega prikazovalnika (OLED-prikazovalnik s prikazom stanja napolnjenosti akumulatorja, polnjenje preko mini USB-kabla). Preprost preklop merilne vrednosti prek večfunkcijske tipke. Zelo velika natančnost ponovitve, saj so uporabljeni le najkakovostnejši materiali, obrabljivi deli, kot je tlačna vzmet, pa so specialno predhodno obdelani oz. izbrani.

Klik ob sprožitvi, katerega slišimo in občutimo v roki, zagotavlja posebej udobno in natančno nastavljanje zelenega zateznega momenta.

- **Čvrsta raglja, preklopna/pretična.**
- **Odporna, robustna jeklena cev (kaljena in trdo kromirana), v ozki izvedbi.**
- **OLED-prikazovalnik s prikazom vrednosti, stanja akumulatorja in merilne enote.**
- **Mini USB-vtičnica za polnjenje akumulatorja za prikazovalnik.**
- **Ergonomično oblikovan ročaj. Zaključni vrat preprečuje zdrs. Zaprt za zaščito pred umazanijo in tekočinami.**
- **Prikaz sprostitve mehanizma za nastavljanje, razločno čitljiv iz vseh položajev.**

Merilne enote: Nm, lbfft, lbfin, kgf cm. Fiksno vgrajena **dvosmerna raglja – le za zatezanje v desno.**

Funkcija:

Ključ sprožitev signalizira, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za srednje in večje serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Mini USB kabel za polnjenje akumulatorjev za OLED-prikazovalnik.

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	200 Nm
Ločljivost	1 Nm
Prikazovalnik	digitalno
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Masa	1100 g
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±4 %
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Območje vrtilnega momenta	40 - 200 Nm
Območje vrtilnega momenta	30 - 150 lbfft
Standard	DIN EN ISO 6789
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilni postopek	Vrtilni moment
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l_3]	357 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Preklop odčitavanja	Nm
Preklop odčitavanja	lbfft
Preklop odčitavanja	lbfm
Preklop odčitavanja	kgfcm
Povratne informacije	izklopilno
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev

Celotna dolžina L	474 mm
Nastavitev sprožilne vrednosti	digitalno, nastavljivo
Kalibriranje	O1
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

Kalibriranjemomentnega ključa Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	020010 400
DAkKS-kalibriranjeMomentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020020 1000