

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M35X3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130010 M35X3
GTIN	4062406013523
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korak navoja	3 mm
Ø navoja	35 mm
4-kotno držalo □	22 mm
Globine navoja	87,5 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	32 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX

Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	28 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M35×3
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri