

**Garant**
**VHM torusni rezkar R1 0,3, Diamant, Ø DC × L1: 2X20mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	209726 2X20
GTIN	4045197919199
Razred artikla	11Y

**Opis**
**Izvedba:**

S kristalno diamantno prevleko  $sp^3$ . Za največje zahteve glede zmogljivosti in natančnosti pri obdelavi materialov s steklenimi vlakni, GFK, CFK in grafita. Izredno ozko postavljene tolerance zagotavljajo največjo natančnost. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje. Usedalni kot  $\alpha = 16^\circ$ .

Tolerance:

- Radij rezila:  $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$
- Ø sprostitve:  $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$

**Napotek:**

Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija  $a_p$ !

Vrednosti za:

kopiranje:  $a_p = 0,10 \times D \times a_{p, \text{kor}}$

robljenje:  $a_p = 0,20 \times D \times a_{p, \text{kor}}$

**Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!**

npr.:  $vf = 18.000 [\text{vrt./min}] \times fz [\text{mm/Z}] \times z$

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitvijo	20 mm
Radij rezila $R_1$	0,3 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h5
Podajanje $f_z$ za robljenje v grafit	0,03 mm
Ø rezila $D_c$	2 mm
Dolžina rezil $L_c$	2 mm

Ø sprostive D <sub>1</sub>	1,91 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za kopirno rezkanje v grafit	0,03 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	4 mm
Število zob Z	2
Kot spirale	30 stopinj
Korekcijski faktor a <sub>p kor</sub>	0,5
Prevleka	Diamant
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega Ø	0 / -0,005
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5 × D pri robljenju ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
PVDF GF20	primerno	200 m/min	N
POM GF25	primerno	190 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	170 m/min	N
PEEK GF30	primerno	150 m/min	N
PTFE CF25	primerno	180 m/min	N
PEEK CF30	primerno	160 m/min	N
Hibrid	primerno		
Honeycomb sendvič	primerno	350 m/min	N
GFK	primerno	190 m/min	N

GFK, CFK	primerno	190 m/min	N
Grafit	primerno	340 m/min	N
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		