

Garant
Mini rezkarji VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 3,5 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202261 3,5
GTIN	4045197922427
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Držalo, podobno **DIN 6535 HB**.

Prihranite si stroške naknadnega brušenja:

Ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 5 mm

Celotna dolžina L: 45 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HB s h6
Oblika držala	HB
Ø držala D_s	6 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,025 mm

Dolžina rezil L_c	5 mm
\varnothing rezila D_c	3,5 mm
Celotna dolžina L	45 mm
Kot spirale	30 stopinj
Število zob Z	3
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,02 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Toleranca nazivnega \varnothing	e8
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar