

Garant

Mini rezkarji VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 9 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202261 9
GTIN	4045197922540
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Držalo, podobno **DIN 6535 HB**.

Prihranite si stroške naknadnega brušenja:

Ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 11 mm

Celotna dolžina L: 55 mm

Ø držala D_s : 10 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

Tehnični opis

Ø držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	55 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Oblika držala	HB
Dolžina rezil L_c	11 mm

Ø rezila D_c	9 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,08 mm
Število zob Z	3
Kot spirale	30 stopinj
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,05 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar