

Garant**Močne kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	701910 200
GTIN	4045197501455
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico. Izolirane po **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje klavirske žice do Ø	2,2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,8 mm
celotna dolžina	200 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene

Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče