

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 4/S4mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Razred artikla	21V

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
Višina vpenjanja L_2	3,58 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Prevesna dolžina L_1	12 mm
Velikost ploščice	4 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	4,57 mm
Srednji premik L_3	2,41 mm
Celotna dolžina L	65 mm
ISO-oznaka držala	A04X SCLDR/LS4
Nastavitveni kot κ	97 stopinj
Ø držala D_s	4 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200