

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 5/S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268717 5/S4
GTIN	4045197923721
Razred artikla	21V

Tehnični opis

Celotna dolžina L	65 mm
Srednji premik L ₃	2,95 mm
Prevesna dolžina L ₁	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Velikost ploščice	4 mm
Višina vpenjanja L ₂	4,6 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	5,78 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
ISO-oznaka držala	A05X SCLDR/LS4
Ø držala D _s	5 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 200 cNm

659957 200