



Klešče za posukanje žice, Celotna dolžina: 230mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 707910 230 |
| GTIN | 4018754094677 |
| Razred artikla | 73A |

Opis

Izvedba:

Telo klešč je kovano v utopu. Prijemalni čeljusti sta na notranji strani nazobčani. Rezili sta induktivno naknadno kaljeni. **Čeljusti spredaj zakrivljeni za 40°.**

Uporaba:

Za posukanje žice na varovalnih maticah (glejte sliko); z večkratnim potegom je mogoče posukati žico poljubne dolžine. Za \varnothing žice do pribl. 1,6 mm. Za desno in levo posukanje, z avtomatskim povratnim tekom.

Material:

Specialno jeklo, brunirano oz. lakirano, glava svetla.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|---|
| Oblika čeljusti | posnete 40° |
| \varnothing žice | < 1,6 mm |
| celotna dolžina | 230 mm |
| Lastnosti čeljusti | dodatno induktivno kaljene rezalne čeljusti |
| Izvedba čeljusti | Narebrena notranja stran prijemalnih čeljusti |
| Material | Posebno jeklo |
| Površina | brunirane oz. lakirane, glava svetla |
| Vrsta izdelka | Klešče za posukanje žice |

