

**Klešče za posukanje žice, Celotna dolžina: 280mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	707910 280
GTIN	4018754094684
Razred artikla	73A

Opis**Izvedba:**

Telo klešč je kovano v utopu. Prijemalni čeljusti sta na notranji strani nazobčani. Rezili sta induktivno naknadno kaljeni. **Čeljusti spredaj zakrivljeni za 40°.**

Uporaba:

Za posukanje žice na varovalnih maticah (glejte sliko); z večkratnim potegom je mogoče posukati žico poljubne dolžine. Za \varnothing žice do pribl. 1,6 mm. Za desno in levo posukanje, z avtomatskim povratnim tekom.

Material:

Specialno jeklo, brunirano oz. lakirano, glava svetla.

Tehnični opis

celotna dolžina	280 mm
\varnothing žice	< 1,6 mm
Oblika čeljusti	posnete 40°
Lastnosti čeljusti	dodatno induktivno kaljene rezalne čeljusti
Izvedba čeljusti	Narebrena notranja stran prijemalnih čeljusti
Material	Posebno jeklo
Površina	brunirane oz. lakirane, glava svetla
Vrsta izdelka	Klešče za posukanje žice

