

**Garant****Spiralni svedri, za konične izvrtine za zatiče, neprevlečeni, Ø DC: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	116310 3
GTIN	4045197029331
Razred artikla	11B

**Opis****Izvedba:**

Spiralni svedra sta konični in imata utore za lomljenje opilkov. Površina je posebno obdelana.

**Prednosti:**

Z enim delovnim postopkom se izdelata konična izvrtina 1:50 za konični zatič po ISO 2339 (DIN 1) in ISO 8736 (DIN 7978).

**Napotek:**

Ø1,5; 2; 2,5 s cilindričnim držalom dobavljiv po ponudbi.

Ø14; 16; 20; 25 z MK-držalom dobavljiv po ponudbi.

Za končno obdelavo uporabite konično povrtalo za izvrtine zatičev art. 161200.

**Tehnični opis**

Podajanje f v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/v
Dolžina prisekanega dela L <sub>1</sub>	5 mm
Število rezil Z	2
Največji Ø D <sub>2</sub>	4,24 mm
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	4 mm
Celotna dolžina L	100 mm
L <sub>2</sub>	58 mm
Najmanjši Ø D <sub>1</sub>	2,9 mm
Standard	DIN 1898 A
Kot konice	118 stopinj

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Razmerje konusa	1:50
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	24 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	20 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		