



## Nastavek s kombiniranim navojnim svedrom HSS, za navoj: M10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676306 M10
GTIN	4013288118943
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

#### Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijčnih nastavkov.

#### Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

#### 1 orodje za 3 delovna opravila:

vrtanje osnovne izvrtine – vrezovanje navojev – posnemanje zarobka/grezenje.

#### Za uporabo v vrtalnem stroju z desnim in levim tekom.

Uporaba pri načinu vrtanja: do 1xD pri skožnji izvrtini

celotna dolžina: 59 mm

Dolžina držala: 12 mm

Dolžina vrtanja a: 15 mm

Ø spiralnega svedra: 8,5 mm

Korak: 1,5 mm

### Tehnični opis

Korak	1,5 mm
Dolžina vrtanja a	15 mm
za navoj	M10
celotna dolžina	59 mm
Dolžina držala	12 mm
Ø spiralnega svedra	8,5 mm

Oznaka proizvajalca	847 HSS
Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS
Kot konice	60 stopinj
Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1xD pri skožnji izvrtini
6-kotno držalo vijáčnega nastavka	C 6,3
Vrsta izdelka	Navojni sveder (vijačni nastavek)