



Momentni izvijač, Tip: TX7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659950 TX7
GTIN	4013288093332
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Uveljavljeni ročaj Kraftform, v obliki pištole, od 5 Nm. Vsak izvijač; je predhodno nastavljen na zatezni moment, ki je ustrezen **velikosti vijaka**.

Mehanizem v ročaju je s pečatnim obročem zaščiteno pred spremembo nastavitvev in manipulacijami. Zmogljivost in navor sta vtisnjena na koncu ročaja.

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki.

Nadaljnje **zatezanje vijaka ni mogoče**.

Vel. 2 – 4 za vijake z notranjim 6-kotnikom.

Vel. TX6 – TX20 za vijake s **profilom Torx®**.

Vel. 6IP – 20IP za vijake s **profilom Torx Plus®**.

Uporaba:

Idealni za montažo obračalnih rezalnih ploščic.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

nastavljeni vrtilni moment	0,9 Nm
Dolžina rezila	65 mm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±10 %

nastavljeni vrtilni moment	90 cNm
Preklop odčitavanja	cNm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	ni določljivo
Masa	118 g
Standard	DIN EN ISO 6789
Merilni postopek	Vrtilni moment
Povratne informacije	izklopilno
Nastavitev sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Celotna dolžina L	175 mm
Način priključka	nepomična
Princip proženja	Mehanska drsna sklopka
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Oznaka proizvajalca	300 TX
Fiksno nastavljen vrtilni moment	da
Vrsta izdelka	Momentni izvijač