

Garant**Ročna povrtala možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni Ø DC: 7,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160200 7,5
GTIN	4045197926555
Razred artikla	10N

Opis**Izvedba:**

S **spiralo v levo** 7–8° in dolгим prirezom preko 1/4 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

Ročna povrtala **so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.**

Uporaba:

Za skožnje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

Tehnični opis

Ø območja	7,101 - 7,6 mm
Dolžina rezil L _c	54 mm
Nazivni Ø D _c	7,5 mm
Število rezil Z	6
Celotna dolžina L	107 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Prevesna dolžina L ₁	69 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 206 B
Kot spirale	7-8 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne

Uporaba pri načinu vrтанja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		