

Dvostranski zevni kaliber s toleranco v številkah, Tip: E



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484411 E
GTIN	2050001956736
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** v skladu z DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.

Za vmesno mero ali toleranco v številkah.

Dvostranski zevni kaliber toleranco v številkah, na primer art. 484411 vel. **41,04 +0,01/-0,02**.

Uporaba:

Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

Napotek:

Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).

Tip A = 3001–5999

Tip B = 6001–8999

Tip C = 9001–12.999

Tip D = 13.001–16.999

Tip E = 17.001–20.999

Tip F = 21.001–25.999

Tehnični opis

Nazivna mera	17,001 - 20,999 mm
Tolerančna vrednost	-3,3 - 1,65 mm
Tolerančno polje	G

Tolerančno polje	A
Tolerančno polje	B
Tolerančno polje	C
Tolerančno polje	CD
Tolerančno polje	D
Tolerančno polje	E
Tolerančno polje	EF
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	FG
Tolerančno polje	H
Tolerančno polje	JS
Tolerančno polje	J
Tolerančno polje	K
Tolerančno polje	M
Tolerančno polje	P
Tolerančno polje	N
Tolerančno polje	R
Tolerančno polje	S
Tolerančno polje	T
Tolerančno polje	V
Tolerančno polje	U
Tolerančno polje	X
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	ZA
Tolerančno polje	Z
Tolerančno polje	ZB
Tolerančno polje	ZC
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 1938-1

Kakovost	7
Kakovost	8
Kakovost	9
Kakovost	10
Kakovost	11
Kakovost	12
Kakovost	13
Kalibriranje	L6
Vrsta izdelka	Kontrolni trni za utore gredi

Storitve

Kalibriranjemejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 60 mm

028300 60