

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levi, Velikost držala/ploščice:
25/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260295 25/11
GTIN	4045197927187
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SDJCR/L 2525X11

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 11T3..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 32 mm

Celotna dolžina L: 104,5 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269023 3

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	32 mm
Celotna dolžina L	104,5 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost držala	25 mm
Podložna ploščica	269007 1
Vijak za podložno ploščico	269013 1
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 2525X11
Serija	Eco
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659906 500