

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desni, Velikost držala/ploščice:
20/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250614 20/15
GTIN	4045197927309
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 2020X15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 38 mm

Celotna dolžina L: 97 mm

Podložna ploščica: 259033 3

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2020X15
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Velikost ploščice	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	97 mm
Dolžina glave L ₁	38 mm
Spona, vijak, vzmet	259036 11
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Podložna ploščica	259033 3
Serija	Eco
Vrsta uporabe	desni
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10

674248 TX10

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila
Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659906 500