

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desni, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250614 25/15
GTIN	4045197927316
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 2525X15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 38 mm

Celotna dolžina L: 109,5 mm

Podložna ploščica: 259033 3

Tehnični opis

Podložna ploščica	259033 3
Funkcijska širina L ₄	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Spona, vijak, vzmet	259036 11

ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2525X15
Dolžina glave L ₁	38 mm
Celotna dolžina L	109,5 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Velikost ploščice	15 mm
Velikost držala	25 mm
Serija	Eco
Vrsta uporabe	desni
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500