

Garant**CNMG 160612, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250170 HB7120-1
GTIN	4045197927491
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7120-1
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje