


**Garant****CNMM 190616, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250464 HB7120-1
GTIN	4045197928115
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 210 m/min
Lomilec odrezkov	VR
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Globina reza $a_p$	2 - 8 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje