


Garant**CNMM 190624, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250466 HB7120-1
GTIN	4045197928139
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 210 m/min
Lomilec odrezkov	VR
Globina reza a_p	2 - 8 mm
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	2,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190624

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje