


**Garant****SNMG 190624, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251338 HB7120-1
GTIN	4045197928337
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 190624 HB7120-1 Radij rezila: 2,4 mm

Zvrst: HB7120-1

Lomilec odrezkov: VG

Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 9 mmPodajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Radij rezila	2,4 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VG

Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje